

Suma DIFY™

Saqueta solúvel de doseamento manual para a lavagem mecânica da louça

MA1

Descrição

O **DIFY™ 6 em 1** em saquetas solúveis e o **J-Watcher™** para alerta de doseamento dão-lhe um sistema adequado com doseamento controlado, sem a necessidade de instalação de equipamentos adicionais.

DIFY™ oferece os mesmos resultados de limpeza que os sistemas profissionais de lavagem mecânica de louça multi-componentes.

O conceito dá-lhe uma instantânea e poderosa performance de lavagem. Uma saqueta dá para múltiplos ciclos de lavagem. Uma embalagem dá até 600 lavagens. O J-Watcher indica quando é necessário colocar uma nova saqueta.

Propriedades

Dosagem Inicial, Detergente, Secante, Anti-calcário, Branqueador e Segurança em Ligas Leves está tudo dentro de uma única saqueta, num produto de combinação única. Este é um **produto de solução 6 em 1** que proporciona uma imediata e poderosa performance de lavagem.

Benefícios

- **EFICAZ:** Excelentes resultados instantâneos
-
- **ECONÓMICO:** Até 600 lavagens não há necessidade de adicionar secante em separado uma vez que se encontra incorporado no produto, nem há possibilidade de sobredosagem devido ao J-Watcher
-
- **FIÁVEL:** Funciona em condições diversas e é seguro em alumínio
-
- **ADEQUADO:** A saqueta é simplesmente colocada dentro da máquina, um conceito de poupança de espaço no interior da cozinha
-
- **INTELIGENTE:** Limpeza & higiene sem instalação de equipamentos
-
- **SEGURO:** Não há hipótese de contacto com o produto

Instruções de utilização

1. Colocar o J-Watcher™ no banho de lavagem e deixar a flutuar
2. Colocar a saqueta no banho de lavagem; não abrir a saqueta; a luz vermelha do J-Watcher™ muda para a cor verde
3. Início do ciclo de lavagem
4. Enquanto o J-Watcher™ piscar com a luz verde, pode-se continuar com os múltiplos ciclos de lavagem
5. Quando o J-Watcher™ piscar com a luz vermelha, adicionar uma nova saqueta

Quando o J-Watcher™ não está dentro de água entra no modo de “descanço”.

O J-Watcher™ deve ser substituído a cada nova embalagem. Encontrará um novo J-Watcher™ grátis na sua nova embalagem de **DIFY™**.

Instruções de dosagem:

°FH	°DH	Dose inicial		Doses seguintes
		Dimensão da máquina		
		<28 L	28L- 45L	
<18	<10	1 saqueta	1 saqueta	1 saqueta
18-32	10-18	1 saqueta	2 saqueta	1 saqueta
>32	>18	2 saqueta	3 saqueta	2 saqueta

DIFY™ é indicado apenas para pequenas máquinas profissionais multi-ciclo.

Dados técnicos

Aspecto	Pó branco sólido em saqueta
pH (solução a 1%)	12.5
Peso da saqueta	73 g

Estes valores são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem original com a tampa fechada.
Não abrir as saquetas.
Evitar temperaturas extremas.

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Compatibilidade do produto

Dentro das instruções de utilização recomendadas, o **DIFY™** é indicado para a maioria dos materiais habitualmente encontrados nas cozinhas, incluindo alumínio e outras ligas leves.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000